

HOLEX**Kompakt gradningskiva (SiC), skiv-Ø×Bredd×hål-Ø: 203X25X76mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|------------------|
| Ordernummer | 568733 203X25X76 |
| GTIN | 4067263117148 |
| Artikelklass | 52M |

Beskrivning**Utförande:**

Slipnylonkompaktskivor skapar en **reproducerbar finish**, eftersom nya slipkorn hela tiden är i kontakt med ytan. **Ingen förändring av arbetsstyckets geometri, ingen slispårbildning, lång livslängd.**

Användningsdata:

På **bänkslipmaskiner** eller på handslipmaskiner med hylsdorn nr 556380 storlek 1–2 och reducerfläns nr 568782. Passande slipskiveavrundare nr 568785.

Avgradningskiva av vecklad fibernylon. **För borttagning av grövre grader** på formdelar av stål, aluminium eller mässing, för **rundning** av hålkäl och kanter utan sekundär gradbildning.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|------------|
| Bredd | 25 mm |
| Slipmedlets beteckning | SiC |
| Hårdhetsgrad | extra hårt |
| hål-Ø | 76 mm |

| | |
|-------------|-------------------|
| Utförande | 9S fin |
| skiv-Ø | 203 mm |
| Slipmedel | Kiselkarbid (SiC) |
| finhetsgrad | fin |
| Produktslag | Kompaktskiva |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | mindre lämplig | | |
| Lacker | lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |