



Bitsats "Universal" med bitsskruvmejsel 32 delar, Antal delar: 32



Beställningsdata

Ordernummer	676101 32
GTIN	4013288228345
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Praktikorienterat sammanställt Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg **för hand och maskinellt. Kraftform**-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 **och** E 6,3.

Användningsdata:

Vanliga standardprofiler för vanliga kopplingar.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675200 vardera 3 st storlek 1/25; 2/25; 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675220 vardera 3 st storlek 1/25; 2/25; 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Nr 675240 vardera 1 st storlek 4; 5; 6

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX® med stift: 675350 vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

bitsskruvmejsel: 1 st nr 676410 med "Rapidaptor" snabbyteschuck C/E 6,3

"Rapidaptor" bitshållare: 1 st nr 675020 storlek. 6,3K

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål

Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Sexkantskruvdragare
Antal delar	32
Drivverktyg	bitsskruvmejsel
Med teleskopklinga som skjuts in i handtaget	nej
Produktslag	Bitsverktyg