



## Bitsats BiTorsion med bitsskruvmejsel 14 delar, Antal delar: 14



### Beställningsdata

Ordernummer	676061 14
GTIN	4013288229755
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg **för hand och maskinellt. Kraftform**-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 **och** E 6,3.

För vänster- och högergång. Den integrerade spärren (36 tänder/omtagsvinkeln 10°) förenklar och påskyndar skruvdragning utan ansträngande positionering.

#### Innehåll:

Bits, längd 50 mm, E 6,3 för Phillips: Vardera 1 st storlek 1; 2

Bits, längd 50 mm, E 6,3, för Pozidriv: Vardera 1 st storlek 1; 2

Bits, längd 50 mm, E 6,3, för invändig sexkant: Vardera 1 st storlek 2,5; 3; 4; 5

Bits, längd 50 mm, E 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25

Bits, längd 50 mm, E 6,3, för spår: 1 st storlek 0,8x5,5

bitsskruvmejsel: 1 St.

### Teknisk beskrivning

Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	6-kant-skruvmejsel

Produktslag

Bitsverktyg