

## Mitutoyo

### Digitalt mätur, Mätområde: 12,5mm

#### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 434622 12,5   |
| GTIN         | 4550501373951 |
| Artikelklass | 44A           |

#### Beskrivning

##### Utförande:

Stor digital display med extra analog display. Lämplig för kontinuerliga mätningar tack vare nätdriften. Mätinsats med hårdmetallkula, gänga M2,5 x 0,45.

##### Fördel:

- **Dubbelriktat Digimatic S1-gränssnitt.**
- **Röd/grön LCD-bakgrundsbelysning för visuell GO/±NG-toleransutvärdering.**
- **Analog balkdisplay.**
- **MAX/MIN-OMRÅDE (runout värde) med frekvensen 500 scannningar per sekund.**
- **Extern strömförsörjning via AC-nättdel.**
- **Hög noggrannhet.**

##### Funktion:

IP30: Skydd mot inträngande främmande föremål med en diameter på 2,5 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.

##### leveransinnehåll:

Inklusive strömanslutningskabel nr 497661, AC-nättdel DC 6 V/2 A (CEE-version Tyskland).

##### Specialtillbehör:

Datakabel nr 497081, specialsond nr 434900; 434910; 434915.

#### Teknisk beskrivning

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Djup                  | 42,9 mm                  |
| mätkraft              | ≤ 1,5 N                  |
| Höljes-Ø              | 59 mm                    |
| inspänningsskaft-Ø h6 | 8 mm                     |
| valbar avläsning      | 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm |
| Kalibrering           | C1                       |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Längd                           | 117,8 mm             |
| mätområde                       | 12,5 mm              |
| IP-skyddsklass                  | IP 30                |
| Energiförsörjning               | Nätdriven            |
| Mätavvikelse E MPE (mätområde)  | 0,0025 mm            |
| Norm                            | Verkstadsnorm        |
| sifferhöjd                      | 11 mm                |
| display med bakgrundsbelysning. | ja                   |
| datautgång                      | Digimatic-gränssnitt |
| Mätteknik                       | digital              |
| Produktslag                     | Mätur                |

## Tjänster

|   |             |
|---|-------------|
| KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm      | 023000 12,5 |
| DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm | 023010 12,5 |

## Tillbehör

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Stålpets Typ 2                 | 434900 2       |
| AC-nättdel, DA 6 V/2 A ADAPTER | 497661 ADAPTER |