

metabo**Hantverkarkompressor, Typ: 700/90D****Beställningsdata**

Ordernummer	079842 700/90D
GTIN	4007430244833
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfull och robust kompressor för krävande tillämpningar. Extremt hög prestanda och lång livslängd.

Teknisk beskrivning

nätspänning	380-415 V
tryckbehållarens volym	90 l
effektförbrukning	4 kW
tillverkarens beteckning	700/90D
maximal tryck (luft)	11 bar
Bredd	520 mm
höjd	1110 mm
maximal påfyllningskapacitet	520 l/min
vikt	119 kg

maximal insugningskapacitet	650 l/min
Längd	1188 mm
Produktslag	Kompressor