

metabo**Hantverkarkompressor, Typ: 400/50D****Beställningsdata**

Ordernummer	079842 400/50D
GTIN	4007430244468
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfull och robust kompressor för krävande tillämpningar med instrumentpanel och remdrivning.

Teknisk beskrivning

maximal insugningskapacitet	400 l/min
maximal tryck (luft)	10 bar
tillverkarens beteckning	400/50D
nätspänning	380-415 V
effektförbrukning	2,2 kW
höjd	817 mm
Bredd	410 mm
Längd	1050 mm
tryckbehållarens volym	50 l
maximal påfyllningskapacitet	360 l/min

vikt	73 kg
Energiförsörjning	Tryckluftsdreven
Produktslag	Kompressor