

metabo**Hantverkarkompressor, Typ: 250/24W****Beställningsdata**

Ordernummer	079842 250/24W
GTIN	4007430244413
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfull och robust kompressor för enkla tillämpningar.

Teknisk beskrivning

höjd	580 mm
nätspänning	230 V
tryckbehållarens volym	24 l
maximal påfyllningskapacitet	120 l/min
Längd	620 mm
vikt	24 kg
effektförbrukning	1,5 kW
maximal tryck (luft)	8 bar
tillverkarens beteckning	250/24W
maximal insugningskapacitet	220 l/min

Bredd	340 mm
Energiförsörjning	Tryckluftsdreven
Produktslag	Kompressor