



Tryckluftsdreven bandslip, Typ: 3260D12



Beställningsdata

Ordernummer	079570 3260D12
GTIN	15451689629
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Robust bandslipmaskin för professionell användning.

- **360° vridbart sliphuvud**
- **Enkelt byte av slipmedel och kontaktarm**
- **Enkel och robust design**

Slipband storlek 13 x 305 mm

leveransinnehåll:

1 kontaktarm, slipband 13 x 305 mm.

OBS!:

Passande slipband finns i katalog 55 band 2 på sida 368 –371.

Teknisk beskrivning

Tryckluftsanslutning	1/4 tum
vikt	0,77 kg
bandlängd	305 mm
maximal luftförbrukning	1020 l/min
maximalt varvtal:	26000 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
tillverkarens beteckning	3260D12

axeleffekt	300 W
bandbredd	13 mm
bullernivå	81,5 dB(A)
anslutningsgänga	NPT
Produktslag	Bandslipar