



Tryckluftdriven bandslip, Typ: 3260D12K



Beställningsdata

Ordernummer	079570 3260D12K
GTIN	15451689674
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Robust bandslipmaskin för professionell användning.

- **360° vridbart sliphuvud**
- **Enkelt byte av slipmedel och kontaktarm**
- **Enkel och robust design**

Slipband storlek 3 x 305 mm, 8 x 305 mm, 13 x 305 mm, 16 x 305 mm

leveransinnehåll:

4 kontaktarmar, slipband 3 x 305 mm, 8 x 305 mm, 13 x 305 mm, 16 x 305 mm.

OBS!:

Passande slipband finns i katalog 55 band 2 på sida 368 –371.

Teknisk beskrivning

bullernivå	81,5 dB(A)
bandbredd	3, 13 16–19 mm
anslutningsgänga	NPT
vikt	0,77 kg
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
maximal luftförbrukning	1020 l/min

bandlängd	305 mm
tillverkarens beteckning	3260D12K
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
axeleffekt	300 W
maximalt varvtal:	26000 min ⁻¹
Produktslag	Bandslipar

Tillbehör

Tryckluftsdreven bandslip Typ 3260D12	079570 3260D12
---------------------------------------	----------------