



Tryckluftdriven bandslip, Typ: 4200D24



Beställningsdata

Ordernummer	079570 4200D24
GTIN	15451689636
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Robust bandslipmaskin för professionell användning.

- **360° vridbart sliphuvud**
- **Enkelt byte av slipmedel och kontaktarm**
- **Enkel och robust design**

Slipband storlek 13 x 610 mm

leveransinnehåll:

1 kontaktarm, slipband 13 x 610 mm.

OBS!:

Passande slipband finns i katalog 55 band 2 på sida 368 –371.

Teknisk beskrivning

bandlängd	610 mm
axeleffekt	400 W
bullernivå	78 dB(A)
maximal luftförbrukning	1260 l/min
vikt	1,39 kg
bandbredd	13 mm
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
Tryckluftanslutning	1/4 tum

anslutningsgänga	NPT
maximalt varvtal:	20000 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	4200D24
Produktslag	Bandslipar