



## Tryckluftsdreven bandslip, Typ: 4200H18K



### Beställningsdata

Ordernummer	079570 4200H18K
GTIN	15451689667
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust bandslipmaskin för professionell användning.

- **360° vridbart sliphuvud**
- **Enkelt byte av slipmedel och kontaktarm**
- **Enkel och robust design**

Slipband storlek 3 x 457 mm, 13 x 457 mm, 16–19 x 457 mm

#### leveransinnehåll:

4 kontaktarmar, slipband 3 x 457 mm, 13 x 457 mm, 16 x 457 mm, 17 x 457 mm, 18 x 457 mm, 19 x 457 mm.

#### OBS!:

Passande slipband finns i katalog 55 band 2 på sida 368 –371.

### Teknisk beskrivning

Tryckluftsanslutning	1/4 tum
vikt	1,39 kg
bandlängd	457 mm
axeleffekt	400 W
bullernivå	78 dB(A)

maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maximalt varvtal:	20000 min <sup>-1</sup>
anslutningsgänga	NPT
maximal luftförbrukning	1260 l/min
tillverkarens beteckning	4200H18K
bandbredd	3, 13, 16–19 mm
Produktslag	Bandslipar

---

## Tillbehör

Tryckluftdriven bandslip Typ 4200D24	079570 4200D24
--------------------------------------	----------------