

**Installationstång, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	728795 200
GTIN	4067263133308
Artikelklass	72B

**Beskrivning****Utförande:**

Flerfunktionstång för elinstallation. Specialverktogsstål, grepphylsor av flerkomponentmaterial. För fasthållning, klippning och avisolering samt för pressning av ändhylsor.

- **Kapning av kopparkablar upp till en diameter på 15 mm ( $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ ).**
- **Avisolering av kopparledare 0,75 till 4,0 mm<sup>2</sup>.**
- **Krympning av ändhylsor 0,75 till 1,5 mm<sup>2</sup> och 1,5 till 4,0 mm<sup>2</sup>.**
- **Avbitare med gänga för bultar M3 och M4.**
- **Böjning av trådar och kopparledare.**
- **Gradning och utvidgning av infällda dosor.**

**Teknisk beskrivning**

totallängd	200 mm
klippkapacitet	$5 \times 2,5 \text{ mm}^2$
klippkapacitet max Ø	15 mm
med retur fjäder	nej
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Specialverktogsstål
Produktslag	Multifunktionstång

