

Tryckluftsdrivna excenterslipmaskiner, Typ: R036CC2HL



Beställningsdata

Ordernummer	079657 R036CC2HL
GTIN	663023170909
Artikelklass	03I

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull excenterslipmaskin med sliprondell av uretankardborrband. **Bekvämt att använda** tack vare kåpa av kompositmaterial med låg vikt och ergonomiska greppytor. **Robust, tystgående** och **vibrationssnål tryckluftsdrevning** med stålcylinder, låg ljudnivå. Kraftfull excenterslip för **extern utsugning**. Med 2,5 mm lyft.

OBS!:

Slippappersrondell, se nr 567775 eller 567901.

Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	3,9 m/s ²
maximal luftförbrukning	498 l/min
slaglängd	2,5 mm
maximalt varvtal:	13000 min ⁻¹
stödtallrik Ø	150 mm
bullernivå	82 dB(A)
typ av utsug	extern

vikt	0,8 kg
Energiförsörjning	Tryckluftsdreven
Produktslag	Excenterslip