

Tryckluftsdrevna excenterslipmaskiner, Typ: 4152HLSR



Beställningsdata

Ordernummer	079657 4152HLSR
GTIN	663023066226
Artikelklass	03I

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull excenterslipmaskin med sliprondell av uretankardborrband. **Bekvämt att använda** tack vare kåpa av kompositmaterial med låg vikt och ergonomiska greppytor. **Robust, tystgående** och **vibrationssnål tryckluftsdrevning** med stålcylinder, låg ljudnivå. Lätt och pålitlig 75 mm excenterslip för **extern utsugning**. Med 2,5 mm lyft.

OBS!:

Slippappersrondell, se nr 567775 eller 567901.

Teknisk beskrivning

slaglängd	2,5 mm
maximala vibrationer enligt EN	4,7 m/s ²
maximalt varvtal:	12000 min ⁻¹
typ av utsug	extern
stödtallrik Ø	75 mm
maximal luftförbrukning	430 l/min
vikt	0,8 kg

bullernivå	82 dB(A)
Energiförsörjning	Tryckluftsdreven
Produktslag	Excenterslip