

## Påbyggnadsställ för lutande hyllplan, Bredd 1300 mm, Djup: 500mm



### Beställningsdata

Ordernummer	990606 500
GTIN	4058255012701
Artikelklass	96P

### Beskrivning

#### Utförande:

T-profilram och hyllplan förzinkade. Kan levereras med en **maximal hyllast 150 kg per lutande hyllplan**. Hyllplanen kan ställas in i 25 mm raster. Snabb montering tack vare enkel instickskonstruktion. Kan användas på båda sidor. **Last per fält: 1300 kg.**

Lutande hyllplan/kanbanhyllplan som kan användas på båda sidor, perfekt för först-in-först-utförvaring, eftersom de lagrade varorna kan glida på de släta galvaniserade hyllplanen.

Yppbyggnadsmåpp påbyggnadhyllstäl: 1306 mm.

De horisontella delningsstyrningarna kan ställas in i steg om 50 mm. Den främre längsregeln har höjts med 15 mm, vilket förhindrar att varorna faller ut.

#### Beskrivning:

#### Uppbyggnadsmått:

**Grundsektion:** Nominell längd + 60mm

**Påbyggnadssektion:** Nominell längd + 6 mm

**Totalt ramdjup:** Nominellt djup + 36 mm

#### Användningsdata:

Förvaring av plastbehållare, förvaringskärl, kartonger och mycket mer.

#### leveransinnehåll:

7 hyllställ med sneda hyllplan med vardera 8 delningsstyrningar, 2 längsreglar, 2 sidostyrningar samt 1 rak täckande botten, inklusive klämfötter.

#### OBS!:

- **Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.**
- **Passande golvförankring nr 990854.**
- **Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.**

## Teknisk beskrivning

höjd	2000 mm
Kundmontering	ja
Hyllställsbredd	1300 mm
antal hyllor	7
Hyllhöjd	2000 mm
Djup	536 mm
hyllställdjup	500 mm
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	1306 mm
Maximal fältlast	1300 kg
Bredd	1306 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	150 kg
Hyllplanets tjocklek	25 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Material	förzinkad
Produktnamnsattribut	Bredd 1300 mm
Produktslag	Hyllställ med sneda hyllplan