




## HELIGRIP skärinsatser, IC8250, Stickbredd med hörnradie R: 6/0,8mm



### Beställningsdata

Ordernummer	273409 6/0,8
GTIN	7291075482720
Artikelklass	26C

### Beskrivning

**Utförande:**

Optimerad spånformning och spånkontroll.

**Användningsdata:**

För axiell och radiell sticksvarvning, av- och instickning, axialstickning samt för invändig bearbetning. (HELIGRIP skärinsatser för axialsticktillämpning, enbart kompatibla med HFHR hållare).

**Passar till:**

Skärhållare nr 273766 – 273768.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

### Teknisk beskrivning

tolerans spårbredd w	0,05 mm
INSL	19 mm
hörnradie R	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	1 - 3,6 mm
Matning f Instickning	0,13 - 0,25 mm/v
Spårbredd w	6 mm

Matning f Svarvning	0,24 - 0,42 mm/v
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	D
Skärhastighet $v_c$ primär användning	45 - 260 m/min
Sort	IC8250
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning