




HELIGRIP skärinsatser, IC830, Stickbredd med hörnradie R: 5/0,8mm



Beställningsdata

Ordernummer	273411 5/0,8
GTIN	7291075488449
Artikelklass	26C

Beskrivning

Utförande:

Optimerad spånformning och spånkontroll.

Användningsdata:

För axiell och radiell sticksvarvning, av- och instickning, axialstickning samt för invändig bearbetning. (HELIGRIP skärinsatser för axialsticktillämpning, enbart kompatibla med HFHR hållare).

Passar till:

Skärhållare nr 273766 – 273768.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

hörnradie R	0,8 mm
INSL	19 mm
Matning f Svarvning	0,23 - 0,35 mm/v
tolerans spårbredd w	0,05 mm
Skärdjup a_p	1 - 3 mm
Spårbredd w	5 mm

Matning f Instickning	0,11 - 0,21 mm/v
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	D
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 140 m/min
Sort	IC830
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning