

NOVUS[®]**Manuell häftapparat, Tillverkarens beteckning: J-29****Beställningsdata**

Ordernummer	078407 J-29
GTIN	4009729082478
Artikelklass	07E

Beskrivning**Utförande:**

Användarvänlig och ergonomisk proffshäftapparat för exakt indrivning av fin- och plantrådsklammer samt spik.

Slitstark proffshäftapparat med robust, rekyldämpande stomme av pressgjuten zink. Efterslagsfunktionen garanterar indrivning till botten av alla spikar och klammer.

- **Laddsystem på undersidan för problemfri påfyllning.**
- **Distansanslag för parallell häftning.**
- **Slagkraftsinställning.**
- **Patenterad säkerhetsspärr.**
- **God åtkomlighet även i trånga utrymmen.**
- **Klammerfönster för laddningsövervakning.**

Teknisk beskrivning

vikt	1 kg
passande klammertyp	E, A, D, H, G
maximalt indrivningsdjup klammer	16 mm

Utförande	Handhäftapparat
tillverkarens beteckning	J-29
Produktslag	Häftapparater och -pistoler