

NOVUS[®]**Eldriven häftapparat, Tillverkarens beteckning: J-150****Beställningsdata**

Ordernummer	078410 J-150
GTIN	4009729077702
Artikelklass	07E

Beskrivning**Utförande:**

Användarvänlig och ergonomisk proffshäftapparat för exakt indrivning av fin- och plantrådsklammer samt spik.

- **Laddsystem på undersidan för problemfri påfyllning.**
- **Distansanslag för parallell häftning.**
- **Slagkraftsinställning.**
- **Patenterad säkerhetspärr.**
- **God åtkomlighet även i trånga utrymmen.**
- **Klammerfönster för laddningsövervakning.**

Kraftfull elektrisk häftmaskin (230V/16A) för professionell fastsättning av olika material.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
vikt	1,2 kg
tillverkarens beteckning	J-150
passande klammertyp	A, H, E

nätspänning	230 V
Märkström	16 A
Utförande	Eldriven häftapparat
maximalt indrivningsdjup klammer	14 mm
nätfrekvens	50 Hz
Produktslag	Häftapparater och -pistoler