

NOVUS[®]**Sladdlös häftmaskin, Tillverkarens beteckning: J-551****Beställningsdata**

Ordernummer	078409 J-551
GTIN	4009729079331
Artikelklass	07E

Beskrivning**Utförande:**

Användarvänlig och ergonomisk proffshäftapparat för exakt indrivning av fin- och plantrådsklammer samt spik.

- **Laddsystem på undersidan för problemfri påfyllning.**
- **Distansanslag för parallell häftning.**
- **Slagkraftsinställning.**
- **Patenterad säkerhetsspärr.**
- **God åtkomlighet även i trånga utrymmen.**
- **Klammerfönster för laddningsövervakning.**

Kraftfull, professionell sladdlös häftmaskin för perfekt fastsättning av en mängd olika material.

leveransinnehåll:

Inklusive 1x 18 V/2,0 Ah batterier, laddare, häftklammer och transportväska.

OBS!:

Passande reservbatterier hittar du under nr 073870.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Batteridrivna
Antal ingående batterier	1

Batterityp	Litiumjon
vikt	2,7 kg
passande klammertyp	D, G, E
maximalt indrivningsdjup klammer	14 mm
tillverkarens beteckning	J-214
Batterispänning	18 V
batterikapacitet	2 Ah
Utförande	Sladdlös häftmaskin
Produktslag	Häftapparater och -pistoler

Tillbehör

BatteriLi-Power batterikapacitet 2 Ah	073870 2
BatteriLi-Power batterikapacitet 4 Ah	073870 4
BatteriLi-Power batterikapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
Batteriladdare Typ ASC145	073890 ASC145
Batteriladdare Typ ASC55	073890 ASC55
Batteriladdare Typ ASC55-8	073890 ASC55-8