

Sladdlös slagbormaskin/skruvdragare, Typ: GSB18V45



Beställningsdata

Ordernummer	070105 GSB18V45
GTIN	4059952635699
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Bosch batteridrivna slagskruvdragare för mycket krävande skruvdragnings-, borrar- och slagborttillämpningar.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** skyddar batteriet mot överhettning och djupurladdning.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** skyddar motorn mot överlast.
- **Mekaniskt vridmomentfrånslag i flera steg.**
- **Praktiskt bältesclips (inte 070104).**
- **Inbyggd LED-belysning, batteriladdningsindikator.**
- **Snabborrchuck.**

Robust sladdlös borrar-skruvdragare med kraftfull motor.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 18 V / 3,0 Ah litiumjonbatterier, laddare och L-BOXX.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073851 och 073866.

Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion	12,2 m/s ²
maximalt vridmoment hårt	45 Nm

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
maximal spiralborr-Ø i trä	35 mm
tillverkarens beteckning	GSB 18V-45
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion	<2,5 m/s ²
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 500 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
batterikapacitet	3 Ah
Batterityp	Litiumjon
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
maximal spiralborr-Ø i betong	10 mm
maximalt vridmoment mjukt	21 Nm
Energiförsörjning	Batteridriven
vikt	1 kg
motorkonstruktion	borstlös motor
Antal ingående batterier	2
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximalt varvtal 2:a växeln	1900 min ⁻¹
typisk användning	Medium
Batterispänning	18 V
Produktslag	Slagborrskruvdragare