

## Sladdlös borrarvdragare, Typ: GSR18V45



### Beställningsdata

Ordernummer	070243 GSR18V45
GTIN	4059952635675
Artikelklass	03B

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Kompakt och kraftfull batteridrivna borrarvdragare med höger-/vänstergång.**
- **LED-lampa för belysning av arbetsområdet och batteriladdningsindikatorn.**
- **Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.**
- **Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.**
- **Softgrip.**

Utomordentlig ergonomi och behagligare hantering genom **kompakt design. Motorbroms** för exakta arbeten.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumbatterier, laddare och L-BOXX.

#### OBS!:

Passande reservbatterier, starterset och laddare finns från nr 073851 och nr 073863– 073867.

### Teknisk beskrivning

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivna

Antal ingående batterier	2
maximalt vridmoment mjukt	21 Nm
maximal spiralborr-Ø i trä	35 mm
typisk användning	Medium
Batterispänning	18 V
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
tillverkarens beteckning	GSR 18V-45
varvtalsområde 1:a växeln	0 - 500 min <sup>-1</sup>
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
vikt	0,9 kg
batterikapacitet	3 Ah
motorkonstruktion	borstlös motor
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
varvtalsområde 2:a växeln	0 - 1900 min <sup>-1</sup>
maximalt vridmoment hårt	45 Nm
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	18 V 4-polig DC-motor
USP2	Snabbspännchuckens spännområde 1.5 - 13, med 2 batterier, i L-Boxx