

**Elektroniskt lättmetallvattenpass, Längd: 800****Beställningsdata**

Ordernummer	467545 800
GTIN	4007368050032
Artikelklass	46M

Beskrivning**Utförande:**

Mäter vinkel elektroniskt och visar den digitalt. Mätdata kan kalibreras på några sekunder i både horisontella och vertikala lägen. Konventionellt användbar med hjälp av en horisontell och en vertikal nivå. Mycket lång drifttid tack vare stor batterikapacitet. Robust, pulverlackerad 4-kammarprofil med 2 slipade mätytor.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081551 6LR61 i ett stabilt, transparent skruvrör av plast.

Teknisk beskrivning

Felgräns elektronikmodul	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – -89°) grad
Energiförsörjning	Batteridriven
IP-skyddsklass	IP 65
Längd	800 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 6LR61
Felgräns i normalläge och vid omvänd mätning	0,5 mm/m
Mätteknik	digital
Kalibrering	H2
Produktslag	Vattenpass

Tjänster

0,40	026660 0,40
------	-------------