

Garant**Roterande fil GARANT Master Uni – medel, VHM, Typ: F1225****Beställningsdata**

Ordernummer	543220 F1225
GTIN	4067263117919
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

Genom den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) uppnås hög ytkvalitet vid grov- och färdigbearbetning.

- **Hög materialavverkning.**
- **Lugn gång.**
- **Låg värmebelastning, lång användningstid. förbättrad spånborttransport.**
- **Universellt användbar till stål, rostfritt stål och aluminium.**

Roterande fil från **GARANT** tillverkas av hårdmetallkvaliteter med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC#maskinerna. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.

Den nytvecklade innovativa tandgeometrin möjliggör hög spånavskiljningskapacitet och samtidigt extremt lugn gång och mycket god styrbarhet. Extra stabilt skaft med 8 mm.

Användningsdata:

För fräsarbeten med mycket stora påkänningar.

Lämplig till både hand- och industrirobotanvändning för så gott som alla material. För avgradning, kantbrytning, stenbrytning, Svetsnings- och ytbearbetning.

OBS!:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av den roterande filen och smörjning.

Teknisk beskrivning

huvudlängd	25 mm
totallängd	65 mm

Huvud-Ø	12 mm
Formbeskrivning	Rund båge
Skaft-Ø	8 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil