

Sladdlös våt-/torrdammsugare, Typ: GAS1812MC



Beställningsdata

Ordernummer	070231 GAS1812MC
GTIN	4059952552682
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivna dammsugare för mobil sugning. Enkel transport och bekväm hantering genom bärremmar som dammsugaren kan hängas upp i. Ackumulator-dammsugare med dammskyddsklass M.

- **Underlättar arbetet tack vare det sladdlösa Auto-Start-systemet från Bosch.**
- **Överlägsen sugeffekt tack vare borstlös motor.**

leveransinnehåll:

Utan ackumulator och utan laddare.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851–073866. Passande autostartsystem hittas under nr 070237 och följande sidor.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Batteridrivna
Längd sugslang	1,6 m
tillverkarens beteckning	GAS 1812 MC
Batterispänning	18 V

behållarvolym	8 l
Batterityp	Litiumjon
Flöde	1800 l/min
Vikt utan batteri	8 kg
Antal ingående batterier	0
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Produktslag	Våt- och torrdammsugare

Tillbehör

Batteriladdare Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073854 B18
Batteriladdare Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Batteriladdare Typ 1880CV	073866 1880CV
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073853 B18
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073851 B18