

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251707 25/16
GTIN	4045197651044
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Underläggsplatta	259031 39
Skaftmått	25 mm
Spännjärn	259038 2
Skruv för fastspänningsanordning	259021 1
Skruv för underläggsplatta	259025 3
Passande vändskär	VN.. 1604..
ISO-kod hållare	MVJNR/L 2525M16
Vändskärsstorlek	16 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	32 mm
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Underläggsplatta Typ 39	259031 39
Spännjärn Typ 2	259038 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruv för fastspänningsanordning Typ 1	259021 1
Skruv för underläggsplatta Typ 3	259025 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500