

metabo**Akkumulator-tigersåg utan akkumulator., Typ: SSEP18LTBL****Beställningsdata**

Ordernummer	078223 SSEP18LTBL
GTIN	4061792250253
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfull sladdlös tigersåg med låg vikt och vinklat Softgrip-handtag för hög arbetskomfort.

- **Borstlös motor för snabb arbetsgång och maximal effektivitet.**
- **Verktygslöst justerbart djupstopp.**
- **Vario (V)-elektronik för arbete med materialanpassade antal slag.**
- **Sågbladet kan roteras 180° för bekvämt arbete över huvudet.**
- **Metabo Quick för verktygsfritt sågbladsbyte.**
- **Tillkopplingsbart pendelslag.**

Fördel:

100 % kompatibilitet av akkumulatorerna – gäller för alla tillverkare.

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS betyder Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Utan akkumulator och laddare, i kartong.

OBS!:

Tigersågblad finns från nr 588600.

Passande akkumulatorer och laddare finns under nr 073870 – nr 073890.

Teknisk beskrivning

motorkonstruktion	borstlös
vikt	3 kg
maximala vibrationer enligt EN	14,5 m/s ²

Energiförsörjning	Batteridrivnen
Batterityp	Litiumjon
slaghast.	0 - 3000 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	SSEP 18 L BL
slaglängd	32 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
Batterispänning	18 V
Vektygsbyte utan hjälpverktyg	ja
Produktslag	Såg