

KERN**Precisionsvåg, typ 572, maximal kapacitet: 3000g**

Beställningsdata

Ordernummer	479521 3000
GTIN	4045761356870
Artikelklass	47D

Beskrivning

Utförande:

- **Robust metallhölje.**
- **Enkel självförklarande operatörsstyrning.**
- **Omkopplingsbar mellan nät- och batteridrift.**
- **Vägningsenheter (t.ex. skruvvikt) kan programmeras fritt.**
- **Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannheten (den externa justeringsvikt som då behövs på förfrågan).**
- **Styckräkning: Referensantal kan väljas som 1, 5, 10 eller 20 st. Displayen kan kopplas om mellan antal och vikt.**
- **Receipt: Separat minne för tarakärlets och receptingrediensernas vikt (netto-totalt).**
- **Med KERN Universal Port (KUP): kan du ansluta en extern KUP gränssnittsadapter, t.ex. RS-232 eller USB, för utbyte av data och styrkommandon, utan installationsarbete.**

leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, arbetarskyddshuv.

Specialtillbehör:

Externt batteri, datakabel, skrivare, gränssnittsadapter, t.ex. RS-232, USB på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Datablad

avläsning	0,01 g
höjd	85 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Energiförsörjning	Nätdriven
Djup	310 mm
minimal styckevikt	0,1 g
insvängningstid	3 s
nettovikt	2,3 kg
Bredd	180 mm
vågplattans mått	Ø 150 mm
tillverkarens beteckning	572
maximal kapacitet	0 - 3010 g
reproducerbarhet	0,02 g
linearitet	±0,05 g
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Precisionsvåg