



## Kraftform Kompakt RA VDE-sortiment, Antal delar: 17



### Beställningsdata

Ordernummer	667256 17
GTIN	4013288229694
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftformhandtag med 154 mm långa **bytesklingor helisolerade upp till 1 000 V** enligt **DIN EN IEC 60900/VDE 06082-201**. Den integrerade spärrfunktionen (40 tänder/omtagsvinkeln 9°) förenklar och påskyndar skruvdragning utan ansträngande positionering. Omställningsring för höger- och vänsterdragning, samt fixering.

Levereras i stabil vikbar textilväska med kardborrbandslås.

#### Fördel:

"Take it Easy"-verktygsguide med färgkoder efter profiler – **gör att du hittar enkelt och snabbt.**

· **Robust underhållsfri växel av stål.**

#### Innehåll:

spårklingor: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Klingor för Phillips: PH1 och PH2

pozidriv-klingor: PZ1 och PZ2

Pozidriv/spår-klingor (kombinerad profil): PZ/S1 och PZ/S2 (kombiprofil)

bits för Torx®: storlek TX10; TX15; TX20; TX25

Kraftformhandtag för bytesklingor nr 667411: Gr.1

Kraftformhandtag med spärrfunktion: 1 styck

### Teknisk beskrivning

Drivprofil	Spårskruvmejsel
------------	-----------------

Drivprofil	Pozidriv skruvdragare
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Kombiprofil-skruvmejsel Pozidriv/Schlitz
Antal skruvmejslar	17
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produktlag	Skruvdragare