

Tryckluftsdrevna excenterslipmaskiner, Typ: R036CS1HL



Beställningsdata

Ordernummer	079657 R036CS1HL
GTIN	663023170978
Artikelklass	03I

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull excenterslipmaskin med sliprondell av uretankardborrband. **Bekvämt att använda** tack vare kåpa av kompositmaterial med låg vikt och ergonomiska greppytor. **Robust, tystgående** och **vibrationssnål tryckluftsdrevning** med stålcylinder, låg ljudnivå. Högpresterande excenterslip med **självutsugning** för rena ytor. Med 5 mm lyft.

OBS!:

Slippappersrondell, se nr 567775 eller 567901.

Teknisk beskrivning

typ av utsug	självutsug
maximala vibrationer enligt EN	3,9 m/s ²
maximal luftförbrukning	498 l/min
slaglängd	5 mm
stödtallrik Ø	150 mm
vikt	0,9 kg
bullernivå	82 dB(A)

maximalt varvtal:	13000 min ⁻¹
Energiförsörjning	Tryckluftsdreven
Produktslag	Excenterslip