

Garant**GARANT Diabolo HM-borrcirkulärgångfräsar 2,5 × D, TiAlN, M: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	139524 M12
GTIN	4067263118039
Artikelklass	11J

Beskrivning**Utförande:**

Verktyg för **kombinerad tillverkning** av hål, fas och gänga **i ett enda arbetsmoment**. Ingen förborrning behövs längre. Den innovativa vändskärsgeometrin gör verktyget till specialist på gängframställning i **material som är härdade och svåra att spån avskilja**. Genom **TiAlN-hökapacitetsbeläggningen** uppnås längsta möjliga **användningstid** speciellt i härdade stål **upp till 63 HRC**. Alla verktyg är vänsterskärande och lämpliga för **höger- och vänstergänga**.

OBS!:

Används **i princip med KSS-emulsion**. (Fetthalt lägst 8 %). Kan vid stål **>45 HRC** bara användas med **tryckluft!**

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.

Form **HB**: beställ med **nr 139524 + 129100 HB**.

Form **HE**: beställ med **nr 139524 + 129100 HE**.

Teknisk beskrivning

Matning f_z i stål < 65 HRC	0,01 mm
Skaftlängd L_s	36,2 mm
Utkragningslängd L_1	32,8 mm
Hals-Ø D_1	6,92 mm
gंगा	M12
totallängd L	72 mm
Gängstigning	1,75 mm
Invändig	ja

Datablad

Skär-Ø D _c	9 mm
Gängdjup	30
Skaftdiameter D _s	10 mm
Skärlängd l _c	4,8 mm
Antal spånspar	4
Program-meringsradie	4,44 mm
Gängprofil	Fullprofil
Beläggning	TiAlN
Gängtyp	M-LH
Gängtyp	M
Gängtyp	EG-M
Gängtyp	EG-M-LH
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	VHM
Gängnorm	DIN 13
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Antal skär Z	4
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 2,5×D vid genomgående hål
Försänkingsstegvinkel	90 grad
Skärriktning	vänster
Skafttolerans	h6
Färgring	Utan
Användning inomhus/utomhus	Invändigt
Produktslag	Borrgängfräsar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P

Datablad

Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	45 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	40 m/min	H
Stål < 65 HRC	begränsat lämplig	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	45 m/min	S
vått maximal	lämplig		
Luft	lämplig		

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/139524-M12>