

 PORTWEST**Multinorm-byxor Bizflame™, grå / blå, Tumstorlek: 33****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 091447 33 |
| GTIN | 5036108308309 |
| Artikelklass | 04J |

Beskrivning**Utförande:**

Portwest Bizflame™-kollektionen för industriellt bruk har utvecklats för användning under de tuffaste förhållanden. Det speciella tyget skyddar mot strålning och kontaktvärme samt mot stänk av smält metall. Modellerna i detta sortiment är **metallfria**, vilket minimerar risken för statisk elektricitet och ytskador. De påsydda och **flamskyddade reflexbanden** ger ökad synlighet. Dessutom är materialet robust och **lämpligt för industritvätt**. Mycket färg- och formstabil.

Den robusta byxan i tvåfärgad design ger en hög komfort tack vare ett **elastiskt midjeband på sidorna**.

- **Tumstocksicka och sju andra fickor för tillräckligt med förvaringsutrymme.**
- **Knäskyddsfickor med höjdjustering för två positioneringsalternativ.**
- **Justerbar fäll för olika benlängder.**

Norm:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|--|
| Kön | Herr |
| Klädstorlek i tum | 33 |
| Tygsammansättning | 80% bomull |
| Tygsammansättning | 1 % kolfiber |
| Tygsammansättning | 19% polyester |
| Materialvikt / vävtäthet | 340 g/m ² |
| Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 |
| Tvättning | Lämplig för industriell tvätt |
| Tvättning | 60 °C skontvätt |
| Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper |
| Kläder enligt | DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma |
| Kläder enligt | DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma |
| Färg | grå / blå |
| Norm | EN 13034-6 |
| Norm | EN IEC 61482-2 |