



Arbetslampa Line Light, Typ: 750

Beställningsdata

Ordernummer	081340 750
GTIN	5708997000557
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Arbetslampan Line Light är tillverkad av extruderad akrylprofil med **integrerad lins** (spridningsvinkel 75°) och är därigenom synnerligen **robust och stöttålig**. Det innebär att den är konstruerad för att användas under **mycket krävande förhållanden** och att den levererar ett tillförlitligt starkt och koncentrerat ljus i alla arbetsutrymmen. **Med batteri för mobil användning** och extra ficklampa i spetsen (150 lumen).

Med 24 V likströmsingång för direktanslutning till maskin eller till ett 230 V nätuttag via transformator nr 081342.

Lampan kan vridas i hållaren och ställas in så att den inte bländar.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För installation på **arbetsplatsen eller i ett fordon**.

leveransinnehåll:

Arbetslampa, 2 clips och beslag, änddelar, kabelgenomföring / uppspänning, 2 skarvmuffar.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
ljusflöde	550 lm
antal lysdioder	96
IP-skyddsklass	IP 67
Ljuskällan utbytbar	nej

ljuseffekt	7 W
märkspänning	230 V
strålningsvinkel	75 grad
ATEX-zon	ingen
Huvud-Ø	25 mm
totallängd	750 mm
Produktslag	Bordslampa / Arbetsplatslampa

Tillbehör

Magnetiska hållare	081344
Sugproppshållare	081345