

 PORTWEST**Multinorm-byxor Bizflame™, grå / blå, Tumstorlek: 36****Beställningsdata**

Ordernummer	091447 36
GTIN	5036108308323
Artikelklass	04J

Beskrivning**Utförande:**

Portwest Bizflame™-kollektionen för industriellt bruk har utvecklats för användning under de tuffaste förhållanden. Det speciella tyget skyddar mot strålning och kontaktvärme samt mot stänk av smält metall. Modellerna i detta sortiment är **metallfria**, vilket minimerar risken för statisk elektricitet och ytskador. De påsydda och **flamskyddade reflexbanden** ger ökad synlighet. Dessutom är materialet robust och **lämpligt för industritvätt**. Mycket färg- och formstabil.

Den robusta byxan i tvåfärgad design ger en hög komfort tack vare ett **elastiskt midjeband på sidorna**.

- **Tumstocksicka och sju andra fickor för tillräckligt med förvaringsutrymme.**
- **Knäskyddsfickor med höjdjustering för två positioneringsalternativ.**
- **Justerbar fäll för olika benlängder.**

Norm:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)

Teknisk beskrivning

Kön	Herr
Klädstorlek i tum	36
Tygsammansättning	80% bomull
Tygsammansättning	1 % kolfiber
Tygsammansättning	19% polyester
Materialvikt / vävtäthet	340 g/m ²
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Tvättning	Lämplig för industriell tvätt
Tvättning	60 °C skontvätt
Kläder enligt	DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
Kläder enligt	DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Kläder enligt	DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Färg	grå / blå
Norm	EN 13034-6
Norm	EN IEC 61482-2