



Automatiksveatsmask 3M™Speedglas™ G5-03 Pro VC, Färg: BLACK



Beställningsdata

Ordernummer	098005 BLACK
GTIN	4064035137441
Artikelklass	040

Beskrivning

Utförande:

3M™ Speedglas™ svetsmask G5-03 Pro är speciellt utformad för den mångsidiga svetsaren.

Masken har en **haptisk klickfunktion för att växla mellan slip- eller skärläge**. Kan konfigureras med olika tillbehör som hjälmlampa, nackskydd och huvudskydd. Det ergonomiska huvudbandet stöder den balanserade hjälmens höga bärkomfort. Inklusive svetsfilter G5-01/03VC (098006 G5-01/03). Den variabla färgtekniken 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** möjliggör ännu bättre sikt och kontroll av svetsbadet. I det mörka steget kan man välja mellan naturton, kallton eller varmton.

Synfält, svetsfilter: 73 x 109 mm.

Mörka skyddssteg: 8 – 14.

Ljussteg: 3. Med 3 V litiumbatteri (livslängd 2 000 timmar).

Användningsdata:

Särskilt lämplig för mångsidiga svetsare som ofta behöver slipa och kapa.

Norm:

EN ISO 16321; EN 379; EN 166

Teknisk beskrivning

Klassificering enligt EN 379	1/1/1/2
------------------------------	---------

Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
tillverkarens beteckning	G5-03 Pro VC
Färg	svart
Kopplingstid från ljus till mörk	0,1 ms
Kopplingstid från mörk till ljus	500 - 1300 ms
Antal ingående batterier	1
Synfält, svetsfilter [mm]	73 × 109 mm
märkspänning	3 V
Produktslag	Svetsmask