

**Garant****Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251712 20/16
GTIN	4045197649751
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Spännjärn	259038 2
ISO-kod hållare	MVVNN 2020K16
Funktionsbredd L <sub>4</sub> neutrala hållare	10 mm
Passande vändskär	VN.. 1604..
Vändskärsstorlek	16 mm
Skruv för fastspänningsanordning	259021 1
Underläggsplatta	259031 39
Skruv för underläggsplatta	259025 3
Totallängd L neutrala hållare	125 mm
Utkragande längd L <sub>1</sub> neutrala hållare	45 mm
Skaftmått	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Underläggsplatta Typ 39	259031 39
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruv för fastspänningsanordning Typ 1	259021 1
Skruv för underläggsplatta Typ 3	259025 3
Spännjärn Typ 2	259038 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500