


**KOMET® Unisix® vändskär, BK7710, Beteckning typ W29: 10-110****Beställningsdata**

Ordernummer	236980 10-110
GTIN	4047109085671
Artikelklass	24T

Beskrivning**Passar till:**

Nr 236630; 236635; 236650

OBS!:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Teknisk beskrivning

Beteckning	10-110
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,08 mm/v
ISO-kod vändskär	WOEX 030204
Sort	BK7710
Typ	Alu; CuZn
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	600 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	300 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	250 m/min	N
CuZn	lämplig	300 m/min	N
Grafit, glasfiber	mindre lämplig	150 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		