



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Anslutningsbar plattformstege, Typ: 1



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 966286 1      |
| GTIN         | 4031405520837 |
| Artikelklass | 98G           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Plattformstege för åtkomst från en sida med 2 räcken över stegens hela längd med trapetsformad plattform. Med 80 mm djupa, räfflade steg (stegavstånd 235 mm), steg-/regelanslutning med 4-faldig bakåtvikning. Hög stabilitet tack vare isärslidningsskydd med 2 höghållfasta polyesterremmar.

Med praktisk avläggsskål (350 x 200 mm) och styrled med skyddslock. Flexibel utbyggbar med valfria insticksdelar, som hittas under nr 966288.

#### Norm:

EN 131

### Teknisk beskrivning

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Material                   | Aluminium |
| stegens längd              | 1,43 m    |
| bottenyta (bredd)          | 0,57 m    |
| Avläggsskål finns          | ja        |
| plattformshöjd utan räcken | 0,69 m    |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Plattform finns                | ja              |
| rullbar                        | nej             |
| arbetshöjd ca.                 | 2,7 m           |
| Möjlig att gå på               | Enkelsidig      |
| Stolphöjd                      | 73 mm           |
| Antal steg inklusive plattform | 3               |
| Handledare                     | 2               |
| längd L                        | 1,43 m          |
| Stegpinne-/trappstegsdjup      | 80 mm           |
| vikt                           | 9,5 kg          |
| Bärförmåga stegteknik          | 150 kg          |
| Produktslag                    | Plattformsstege |