



## Nibblare, Typ: 7232466



### Beställningsdata

Ordernummer	078111 7232466
GTIN	4014586897677
Artikelklass	03F

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Mycket gynnsamma driftkostnader tack vare lång livslängd för stans och dyna.**
- **QuickIN snabbväxelsystem för snabbt byte av stämpel och dyna utan verktyg.**
- **Arbetsriktningen kan ändras utan verktyg.**

Kraftfull nibblare med obegränsad kurvtagning för urtag och utskärningar.

#### **OBS!:**

Passande ackumulatörer finns under nr 073851 – nr 073858, respektive startset under nr 073863 – nr 073867. Laddare under nr 073866.

### Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
minsta kurvradie	7 mm
skärhastighet	1,5 m/min
maximal materialtjocklek stål 800 N/mm <sup>2</sup>	1,8 mm
effektförbrukning	1700 W
vikt	3,6 kg

nätfrekvens	50 Hz
Skärbredd	14 mm
slaghast.	820 min <sup>-1</sup>
nätspänning	230 V
Energiförsörjning	Nätdriven
maximal materialtjocklek stål 400 N/mm <sup>2</sup>	3,5 mm
tillverkarens beteckning	BLK 3.5E
Produktslag	Nibblare