



Nibblare, Typ: 7232476



Beställningsdata

Ordernummer	078111 7232476
GTIN	4014586897714
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

- **Mycket gynnsamma driftkostnader tack vare lång livslängd för stans och dyna.**
- **QuickIN snabbväxelsystem för snabbt byte av stämpel och dyna utan verktyg.**
- **Arbetsriktningen kan ändras utan verktyg.**

Kraftfull nibblare för tunga demontering- och kapningsuppgifter.

OBS!:

Passande ackumulatorer finns under nr 073851 – nr 073858, respektive startset under nr 073863 – nr 073867. Laddare under nr 073866.

Teknisk beskrivning

förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
vikt	3,8 kg
effektförbrukning	1700 W
slaghast.	820 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	BLK 5,0
maximal materialtjocklek stål 400 N/mm ²	5 mm
minsta kurvradie	90 mm

nätspänning	230 V
nätfrekvens	50 Hz
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
skärhastighet	1,3 m/min
Energiförsörjning	Nätdriven
maximal materialtjocklek stål 800 N/mm ²	2,5 mm
Skärbredd	8 mm
Produktslag	Nibblare