



Radio, batteri/nät, Typ: 4933492344



Beställningsdata

Ordernummer	073960 4933492344
GTIN	4058546417116
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Robust, stänkvattenskyddad (IP54) byggradio för nät- och batteridrift. Bluetooth-batteriradio med kraftfullt ljudsystem.

- **Stötabsorberande ändstycken skyddar mot fall**
- **USB C-anslutning för laddning av mobila apparater**
- **Upp till 13 timmars drift med ett Milwaukee 18V/5Ah-batteri.**
- **Fungerar med Milwaukee 18 V-batterier eller 230 V nätspänning.**

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive nätkabel, 2 buffertbatterier, AUX-anslutningskabel, utan batterier.

Teknisk beskrivning

vikt	5 kg
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
höjd	218 mm

IP-skyddsklass	IP 54
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Energiförsörjning	Nätdriven
Energiförsörjning	Batteridrivnen
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Batterispänning	18 V
Bredd	228 mm
Batterityp	Litiumjon
tillverkarens beteckning	M18RADDAB+G2-018V/-
Längd	515 mm
Antal ingående batterier	0
Produktslag	Radio