

metabo**Akkumulator-sticksåg utan ackumulator, Typ: ST18L90****Beställningsdata**

Ordernummer	078185 ST18L90
GTIN	4061792256170
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:**

Robust och extremt praktisk akkumulator-sticksåg för **exakta snitt**.

- **Variabelt antal slag, pendellyft och lågt liggande sågklingestyrning med fjäderstöd.**
- **Omkopplingsbar spånblåsfunktion garanterar en fri sikt på snittstället.**
- **Liten greppomkrets och mjuk greppyta.**

Den dagliga hjälpen för sågning: Praktisk batteridrivna sticksåg för sågning i trä upp till 90 mm.

- **Spånblåsfunktion garanterar en fri sikt på snittstället.**
- **Uppsugningsförmåga, återstartskydd.**

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Utan ackumulator och laddare, inklusive sugmunstycke, skyddsglas och sexkantsnycklar.

Inklusive spånskydd.

OBS!:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	8,7 m/s ²
anmärkning	Liten greppomkrets
slaghast.	750 - 3000 min ⁻¹
Tillverkar-ID	ST 18 L 90
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
pendelrörelse	4-faldig
Batterispänning	18 V
Vektygsbyte utan hjälpverktyg	Ja, Metabo Quick
Utförande	Stavform
maximalt sågdjup i stål	10 mm
tillverkarens beteckning	ASTS 18-26 AS
Energiförsörjning	Batteridriven
geringsinställning	ja
vikt	1,9 kg
maximalt sågdjup i trä	90 mm
Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
Produktslag	Såg