



Borrskruvdragare 18 V, batteridrivna borrar, borstlös motor, snabbchuckens spännområde 1,5–13, utan batteri



Beställningsdata

Ordernummer	070271 613156850
GTIN	4061792246232
Artikelklass	03D

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivna borrar med och utan Metabo Quick System.

Quick-System sparar mycket tid vid täta byten mellan borrar och borrar. På några sekunder byts borrar med borrar ut mot bitshållaren med bits, helt utan verktyg.

Välj mellan en **komplettutrustning** med 2 batteripackar, laddare och en robust plastväska eller **maskinen exkl. tillbehör** i kartong om du redan har batterier. Självklart kan du också köpa batteripackar och laddare separat. För alla batteripackar från Metabo har du dessutom **3 års garanti**, oavsett antalet laddningscykler.

Fler detaljer, som den ljusstarka **LED-arbetsbelysningen** och den praktiska **bälteskroken** ger dig ännu bättre komfort i arbetet.

- **Valbar pulsfunktion** för att skruva loss hårt sittande skruvar och förborring av släta ytor.
- **Precisionsstopp:** Elektronisk momentkoppling med ökad precision för exakt och finkänsligt arbete.

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Inklusive snabbytesborrchuck, exkl. batteri och laddare.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
maximal spiralborr-Ø i trä	40 mm
Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	18 V
lämpligt för material	Trä
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
förpackning	kartong
Tomgångsvarvtal	0 - 500 min ⁻¹
Tomgångsvarvtal	0 - 1700 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	BS 18 L BL Q
typisk användning	Medium
Antal ingående batterier	0
motorkonstruktion	borstlös
maximalt vridmoment hårt	65 Nm
Vikt utan batteri	0,9 kg
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximalt vridmoment mjukt	28 Nm
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	18V
USP2	Borstlös motor, snabbspännchuckens spännområde 1,5-13, utan batteri

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/070271-613156850>

