

metabo**Batteridrivna borrarvdragare med litiumjonbatteri, Typ: 613155500****Beställningsdata**

| | |
|--------------|------------------|
| Ordernummer | 070260 613155500 |
| GTIN | 4061792245839 |
| Artikelklass | 03D |

Beskrivning**Utförande:****Batteridrivna borrarvdragare med och utan Metabo Quick System.****Quick System sparar mycket tid** vid täta byten mellan borring och skruvdragning. På några sekunder byts borrhucken ut mot bitshållaren med bits, helt utan verktyg.Välj mellan en **komplett utrustning** med 2 batteripackar, laddare och en robust plastväska, eller **maskinen utan tillbehör** i kartongen, om du redan har batterier. Du kan naturligtvis också köpa batterier och laddare separat. För alla batteripackar från Metabo gäller dessutom **3 års garanti**, oavsett antalet laddningscykler.Fler detaljer, t.ex. den ljusstarka **LED-arbetsbelysningen** och den praktiska **bälteskroken**, ger dig ännu bättre komfort i ditt arbete.**Fördel:****100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.**

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Inklusive snabbspännborrchuck, 2 st batterier, laddare och metaBOX.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--|
| maximal spiralborr-Ø i trä | 40 mm |
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| Vikt utan batteri | 0,9 kg |
| batterikapacitet | 2 Ah |
| motorkonstruktion | borstlös |
| förpackning | Metabox |
| tillverkarens beteckning | BS 18 L BL |
| passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V |
| maximalt vridmoment mjukt | 28 Nm |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterispänning | 18 V |
| Tomgångsvarvtal | 0 - 500 min ⁻¹ |
| Tomgångsvarvtal | 0 - 1700 min ⁻¹ |
| maximalt vridmoment hårt | 65 Nm |
| maximal spiralborr-Ø i stål | 13 mm |
| Antal ingående batterier | 2 |
| spännvidd snabbchuck | 1,5 - 13 mm |
| typisk användning | Medium |
| Produktslag | Borrskruvdragare |
| USP1 | 18V |
| USP2 | Snabbchuckens spännområde 1,5 - 13, i METABOX |

Tillbehör

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| BatteriLi-Power batterikapacitet 2 Ah | 073870 2 |
| Batteriladdare Typ ASC145 | 073890 ASC145 |
| Batteriladdare Typ ASC55 | 073890 ASC55 |

Batteriladdare Typ ASC55-8

073890 ASC55-8