

metabo**Batteridrivnen slagborrskruvdragare med litiumjonbatteri, Typ: 613157500****Beställningsdata**

Ordernummer	070121 613157500
GTIN	4061792245945
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:****Batteridrivnen slagborrskruvdragare med borstlös motor och växel med två lägen.**

Välj mellan en komplett utrustning med 2 batteripackar, laddare och robust plastväska, eller maskinen utan tillbehör i kartong om du redan har batterier. Du kan naturligtvis också köpa batteripackar och laddare separat.

På alla batteripackar från Metabo får du förresten 3-års garanti, oavsett antalet laddningscykler. Ytterligare detaljer som den ljusstarka LED-arbetslampan och den praktiska bälteskroken gör arbetet ännu bekvämare.

- **Batteridrivnen slagborrskruvdragare med extremt kompakt utformning för universella användningsområden.**
- **Slagborrfunktion för borrar i murverk.**

Fördel:**100 % kompatibilitet av ackumulatörerna – gäller för alla tillverkare.**

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Inklusive snabbchuck, 2x litiumjonbatterier, laddare och metaBox.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under n 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	2
Vikt utan batteri	0,9 kg
Batterityp	Litiumjon
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
motorkonstruktion	borstlös
maximal slagfrekvens	25500 min ⁻¹
batterikapacitet	2 Ah
tillverkarens beteckning	SB 18 L BL
maximalt vridmoment hårt	65 Nm
maximalt vridmoment mjukt	28 Nm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
Tomgångsvarvtal	0 - 1700
Tomgångsvarvtal	0 - 500
typisk användning	Medium
Energiförsörjning	Batteridrivnen
maximal spiralborr-Ø i trä	40 mm
maximal spiralborr-Ø i betong	13 mm
Batterispänning	18 V
förpackning	Metabox
Produktslag	Slagborrskruvdragare