



Laseravståndsmätare DISTO™, Typ: D5

Beställningsdata

Ordernummer	465550 D5
GTIN	7640180531241
Artikelklass	47C

Beskrivning

Utförande:

Slagfast plasthölje med lättmanövrerad symbolknappsats. Högklassig **Leica-glasoptik** i ett extra temperaturbeständigt och stabilt **magnesiumhölje**. Belyst och roterande färgskärm som ger optimal läsbarhet. Power Range Technology™ för mätningar **upp till 150 m utan måltavla**. Laserklass 2 enligt ISO 16331-1 kontrollerad.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Skyddsväska och skyddspåse.

OBS!:

Dataöverföring via Bluetooth® Smart; även till smartphones med appen Leica "DISTO™ Plan" (Android från version 4.3, Apple från iPhone 4s). Skapa skisser enkelt.

Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
IP-skyddsklass	IP 65
strömförsörjning	Litiumjon
vikt	180 g
indirekt mätning (Pythagoras)	ja
Energiförsörjning	Batteridrivna
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Längd	144 mm
digital målsökare med zoom	4-faldig

Serie	DISTO™
stativgänga	1/4 UNC tum
Bredd	60 mm
senaste mätningar sparas	ja
Mätnoggrannhet	±1,0 mm
räckvidd	200 m
höjd	24 mm
yt- och volymlräkning	ja
flerfunktionsändstycke	ja
addition/subtraktion	ja
minimal-/maximalmätning	ja
lutningssensor	360 grad
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
laserklass enligt IEC 825-1	2
Produktslag	Avståndsmätare