

 steinel**Varmluftpistol, Typ: 89504****Beställningsdata**

Ordernummer	078321 89504
GTIN	4007841089504
Artikelklass	07E

Beskrivning**Utförande:**

Högklassig varmluftpistol HM 2620 E för professionella tillämpningar. Elektroniskt reglerad med steglös luftflödesreglering.

Användningsdata:

För svetsning och formning av plast, för krympning, färgborttagning, lödning, torkning, upptining.

Teknisk beskrivning

nätspänning	230 V
nätfrekvens	50 Hz
luftvolymström	150 - 500 l/min
lufttemperatur	50 - 700 °C
vikt	840 g
Energiförsörjning	Nätdriven
effektförbrukning	2300 W
tillverkarens beteckning	HM 2620 E
Produktslag	Varmluftpistol

