



Laseravståndsmätare DISTO™, Typ: X6



Beställningsdata

Ordernummer	465550 X6
GTIN	7640180531258
Artikelklass	47C

Beskrivning

Utförande:

Slagfast plasthölje med lättmanövrerad symbolknappsats. Högklassig **Leica-glasoptik** i ett extra temperaturbeständigt och stabilt **magnesiumhölje**. Belyst och roterande färgskärm som ger optimal läsbarhet. Power Range Technology™ för mätningar **upp till 150 m utan måltavla**. Laserklass 2 enligt ISO 16331-1 kontrollerad.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Skyddsväska och skyddspåse.

OBS!:

Dataöverföring via Bluetooth® Smart; även till smartphones med appen Leica "DISTO™ Plan" (Android från version 4.3, Apple från iPhone 4s). Skapa skisser enkelt.

Teknisk beskrivning

digital målsökare med zoom	4-faldig
Längd	155 mm

Serie	DISTO™
Bredd	68 mm
indirekt mätning (Pythagoras)	ja
addition/subtraktion	ja
minimal-/maximalmätning	ja
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
vikt	230 g
lutningssensor	360 grad
Batterityp	Litiumjon
IP-skyddsklass	IP 65
höjd	25 mm
stativgänga	1/4 UNC tum
Mätnoggrannhet	±1,0 mm
strömförsörjning	Litiumjon
senaste mätningar sparas	ja
yt- och volymlräkning	ja
räckvidd	250 m
flerfunktionsändstycke	ja
Energiförsörjning	Batteridriven
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
laserklass enligt IEC 825-1	2
Produktslag	Avståndsmätare