

 steinel**Varmluftpistol, Typ: 89672****Beställningsdata**

Ordernummer	078321 89672
GTIN	4007841089672
Artikelklass	07E

**Beskrivning****Utförande:**

**Varmluftspistolssortiment HM 2320 EKF** i plastväska, bestående av:

- **Varmluftpistol med steglös luftflödesreglering, fyra minnesprogram, digital temperatur- och restvärmeindikering, LOC-funktion, enhandsmanövrering.**
- **Reducermunstycke 9 mm, bredstrålande munstycke 50 mm, reflektormunstycke och sats med krympslangar, 100 delar.**

**Användningsdata:**

För svetsning och formning av plast, för krympning, färgborttagning, lödning, torkning, upptining.

**Teknisk beskrivning**

vikt	960 g
lufttemperatur	80 - 650 °C
nätspänning	230 V
förpackning	Transportväska
Energiförsörjning	Nätdriven

tillverkarens beteckning	HM 2320 EKF
luftvolymström	150 - 500 l/min
Utförande	sats
nätfrekvens	50 Hz
effektförbrukning	2300 W
Produktslag	Varmluftpistol