

 steinel  
**Varmluftpistol, Typ: 89610**



## Beställningsdata

Ordernummer	078321 89610
GTIN	4007841089610
Artikelklass	07E

## Beskrivning

### Utförande:

**Elektroniskt reglerad varmluftfläkt HM 2120 E**, luftflödesinställning 150 – 500 l/min i 3 steg.  
Kan beställas som sortiment och 0-version.

### Användningsdata:

För svetsning och formning av plast, för krympning, färgborttagning, lödning, torkning, upptining.

## Teknisk beskrivning

nätfrekvens	50 Hz
effektförbrukning	2200 W
lufttemperatur	80 - 630 °C
Energiförsörjning	Nätdriven
tillverkarens beteckning	HM 2120 EKF
nätspänning	230 V
vikt	850 g

Utförande	sats
förpackning	Transportväska
Produktslag	Varmluftpistol